



## Önbeálló felfekvő recézett, külső menet, Menet M: M12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370056 M12
GTIN	2050001879738
Árucikk kategória	37K

### Leírás

#### Kivitel:

- **Nemesített acél, foszfátzott test.**
- **A golyó elfordulás ellen biztosított.**

Golyó golyóscsapágy acélból.

Külső menettel.

#### Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

#### Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085 – 370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 szorító kampóval.

### Műszaki leírás

Hossz 1	18 mm
Külső Ø D	20 mm
Külső Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Gallérhossz L <sub>2</sub>	12 mm

Menet M	M12
Maximális terhelhetőség (statikus)	25 kN
Termék fajtája	Önbeálló felfekvo