



Önbeálló felfekvő recézett, külső menet, Menet M: M20



Rendelési adatok

Rendelés száma	370056 M20
GTIN	2050001886170
Árucikk kategória	37K

Leírás

Kivitel:

- **Nemesített acél, foszfátzott test.**
- **A golyó elfordulás ellen biztosított.**

Golyó golyóscsapágy acélból.

Külső menettel.

Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085 – 370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 szorító kampóval.

Műszaki leírás

Gallérhossz L ₂	20 mm
Külső Ø D ₁	34,5 mm
Külső Ø D	50 mm
Menet M	M20

Hossz 1	35 mm
Maximális terhelhetőség (statikus)	165 kN
Termék fajtája	Önbeállító felfekvo