



## Önbeálló felfekvő recézett, külső menet, Menet M: M8



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 370057 M8     |
| GTIN              | 2050001878755 |
| Árucikk kategória | 37K           |

### Leírás

#### Kivitel:

- **Nemesített acél, foszfátózott test.**
- **A golyó elfordulás ellen biztosított.**

Keményfém golyó.

Külső menettel.

#### Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

#### Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085 – 370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 szorító kampóval.

### Műszaki leírás

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Hossz 1                | 13 mm  |
| Külső Ø D              | 13 mm  |
| Menet M                | M8     |
| Külső Ø D <sub>1</sub> | 7,2 mm |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Gallérhossz L <sub>2</sub>         | 8 mm              |
| Maximális terhelhetőség (statikus) | 10 kN             |
| Termék fajtája                     | Önbeálló felfekvo |