



## Önbeálló felfekvő recézett, belső menet, Menet M: M3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370059 M3
GTIN	2050001882394
Árucikk kategória	37K

### Leírás

#### Kivitel:

- Nemesített acél, foszfátzott test.
- A golyó elfordulás ellen biztosított.

Golyó golyóscsapágy acélból.

Belső menettel.

#### Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

#### Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085 – 370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 szorító kampóval.

### Műszaki leírás

Külső Ø D	12 mm
Menet M	M3
Gallérhossz L <sub>2</sub>	3,5 mm
Hossz 1	11 mm

Külső Ø D <sub>1</sub>	7,2 mm
Maximális terhelhetőség (statikus)	10 kN
Termék fajtája	Önbeálló felfekvo