

Garant**Párhuzamos alátét készlet, Hossz: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	366702 100
GTIN	4045197799166
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

GARANT – **Precíziós kivitel.** Párosítási tűrés $\leq 0,004$ mm, szélesség- / magasságtűrés $\leq 0,007$ mm, extrém pontos síklapúság és derékszögűség. Az alátétek tárolása speciális műanyag állványban történik. Keménység: 60 HRC.

Páronként finomköszörülve.**Felhasználás:**

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Tartalma:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Figyelem:

125 – 200 méret: 1 mm emelkedéssel; minden méret elérhető a 9 mm kivétellel.

Tartalék tartót lásd az alkatrészlistában.

Műszaki leírás

Hossz	100 mm
-------	--------

Lécek száma	20 pár
Alak leírása	sík
Alak leírása	merőleges
Alak leírása	párhuzamos
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

Tartozék

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 3X16 mm	366706 3X16
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 5X13 mm	366706 5X13
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 5X8 mm	366706 5X8
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 6X19 mm	366706 6X19
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 3X6 mm	366706 3X6
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 6X9 mm	366706 6X9
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 3X21 mm	366706 3X21
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 2X15 mm	366706 2X15
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 4X7 mm	366706 4X7
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 2X20 mm	366706 2X20
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 6X24 mm	366706 6X24
Műanyag állvány párhuzamos alátétekhez Típus 100	366701 100
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez Szélesség×magasság 2X5 mm	366706 2X5

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez
Szélesség×magasság 4X17 mm

366706 4X17

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez
Szélesség×magasság 5X18 mm

366706 5X18

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez
Szélesség×magasság 2X10 mm

366706 2X10

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez
Szélesség×magasság 3X11 mm

366706 3X11

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez
Szélesség×magasság 5X23 mm

366706 5X23

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez
Szélesség×magasság 4X12 mm

366706 4X12

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez
Szélesség×magasság 4X22 mm

366706 4X22

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 100 mérethez
Szélesség×magasság 6X14 mm

366706 6X14