


**Garant****Párhuzamos alátét készlet, Hossz: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	366702 125
GTIN	4045197799265
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

GARANT – **Precíziós kivitel.** Párosítási tűrés  $\leq 0,004$  mm, szélesség- / magasságtűrés  $\leq 0,007$  mm, extrém pontos síklapúság és derékszögűség. Az alátétek tárolása speciális műanyag állványban történik. Keménység: 60 HRC.

**Páronként finomköszörülve.****Felhasználás:**

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

**Tartalma:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Figyelem:**

125 – 200 méret: 1 mm emelkedéssel; minden méret elérhető a 9 mm kivétellel.  
Tartalék tartót lásd az alkatrészlistában. 1 mm-es emelkedéssel (a 9 mm kivétellel), egyébként minden méret elérhető.

**Műszaki leírás**

Hossz	125 mm
Lécek száma	24 pár

Alak leírása	sík
Alak leírása	merőleges
Alak leírása	párhuzamos
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

## Tartozék

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 12X40 mm	366711 12X40
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 12X35 mm	366711 12X35
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 12X20 mm	366711 12X20
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 10X23 mm	366711 10X23
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 12X25 mm	366711 12X25
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 14X37 mm	366711 14X37
Műanyag állvány párhuzamos alátétekhez Típus 125-200	366701 125-200
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 14X22 mm	366711 14X22
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 14X32 mm	366711 14X32
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 10X33 mm	366711 10X33
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 8X16 mm	366711 8X16
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 8X11 mm	366711 8X11
Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez Szélesség×magasság 8X36 mm	366711 8X36
	366711 14X42

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez  
Szélesség×magasság 14X42 mm

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez  
Szélesség×magasság 10X38 mm

366711 10X38

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez  
Szélesség×magasság 14X27 mm

366711 14X27

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez  
Szélesség×magasság 10X18 mm

366711 10X18

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez  
Szélesség×magasság 10X13 mm

366711 10X13

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez  
Szélesség×magasság 8X31 mm

366711 8X31

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez  
Szélesség×magasság 12X15 mm

366711 12X15

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez  
Szélesség×magasság 14X17 mm

366711 14X17

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez  
Szélesség×magasság 8X26 mm

366711 8X26

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez  
Szélesség×magasság 8X21 mm

366711 8X21

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez  
Szélesség×magasság 12X30 mm

366711 12X30

Párhuzamos alátét pár a366702 / 6704 sz. 125 mérethez  
Szélesség×magasság 10X28 mm

366711 10X28