



Szorító kampó vállal M8, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	370070 1
GTIN	2050001882530
Árucikk kategória	37K

Leírás

Kivitel:

Süllyesztett csavarral.

Kompletten nemesíthető acélból, barnított.

Felhasználás:

Közvetlenül becsavarozható a raszterfuratba, süllyesztés nélkül is.

Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Alkalmazható:

Magasított test 370077.

Műszaki leírás

Magasság H ₂	14 mm
F _{max.}	7,9 kN
H ₁	35 - 45 mm
Menet M	M8

Hossz 1	20 mm
Típus	1
Maximális nyomaték	20 Nm
Termék fajtája	Szorító kampó