

**Szorító kampó vállal M8, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370070 2
GTIN	2050001882677
Árucikk kategória	37K

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztett csavarral.

Kompletten nemesíthető acélból, barnított.

Felhasználás:

Közvetlenül becsavarozható a raszterfuratba, süllyesztés nélkül is.

Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Alkalmazható:

Magasított test 370077.

Műszaki leírás

Menet M	M8
Hossz 1	25 mm
F _{max.}	7,3 kN
Típus	2

Magasság H ₂	14 mm
H ₁	35 - 45 mm
Maximális nyomaték	20 Nm
Termék fajtája	Szorító kampó