



Szorító kampó vállal M8, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	370070 5
GTIN	2050001874979
Árucikk kategória	37K

Leírás

Kivitel:

Süllyesztett csavarral.

Kompletten nemesíthető acélból, barnított.

Felhasználás:

Közvetlenül becsavarozható a raszterfuratba, süllyesztés nélkül is.

Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Alkalmazható:

Magasított test 370077.

Műszaki leírás

Hossz 1	25 mm
F _{max.}	7,3 kN
Maximális nyomaték	20 Nm
Típus	5

Menet M	M8
Magasság H ₂	14 mm
H ₁	45 - 55 mm
Termék fajtája	Szorító kampó