

**Szorító kampó vállal M8, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370070 6
GTIN	2050001887856
Árucikk kategória	37K

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztett csavarral.

Kompletten nemesíthető acélból, barnított.

Felhasználás:

Közvetlenül becsavarozható a raszterfuratba, süllyesztés nélkül is.

Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Alkalmazható:

Magasított test 370077.

Műszaki leírás

Típus	M 8
Hossz 1	30 mm
Menet M	M8
Magasság H ₂	14 mm

$F_{\max.}$	6,7 kN
Maximális nyomaték	20 Nm
H_1	45 - 55 mm
Termék fajtája	Szorító kampó