

bimos

## Nagy teherbírású munka forgószék, műbőr



### Rendelési adatok

Rendelés száma	965384
GTIN	4016849591070
Árucikk kategória	96B

### Leírás

**Kivitel:**

Nagyon robusztus és biztonságos munka forgószék megerősített, extra nagy alumínium lábkereszttel (Ø 740 mm), biztonsági gáztöltésű rugóval, acél borítással, megerősített kivitelű székmechanikával.

Fokozatmentesen állítható háttámla és egyedileg beállítható magasság és dőlés. Ergonomikus kialakítású ülőfelület és háttámla. Acél szállító és hordozó fogantyú.

Kartámaszokkal. A kartámaszok közötti tér 570 mm, állítható szélességgel.

Extra párnázás 25%-kal magasabb hab térfogatsúlllyal, nagyon robusztus és strapabíró.

Műbőr huzattal.

**Szabvány:****DIN 68877****Tartalom:**

1 készlet talp és 1 készlet kerék

Szék teherbírása: 160 kg

Magasságállítási tartomány kerekkel: 490 - 640 mm

Szék anyagának színe: fekete

### Műszaki leírás

Teherbírás	160 kg
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Szék anyagának színe	fekete
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	160 kg
Lábkereszt Ø	740 mm
Magasságállítási tartomány talpakkal	450 - 600 mm
Magasságállítási tartomány kerekekkel	490 - 640 mm
Termék fajtája	Munka forgószék