

**Garant****GARANT Softcut® élletörő maró MTC, furattal,  $\gamma$  szög: 15fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215152 15
GTIN	4045197798886
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus feltűzhető élletörő maró. Több oldalon zárt váltólapka fészkek a vágóélek stabilizálásához és a vertikális és radiális erők felvételéhez.

**Felhasználás:**

Nagy leélezési szélességhez az acélgyártás területén. Kitűnően alkalmas nagyoló és félnagyoló felhasználáshoz.

**Figyelem:**

Lépcső nélküli felületek érhetőek el.

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	AP.T 1805..
Elérhető leélezési hossz l	29,5 mm
Elérhető leélezési szélesség b	27,8 mm
Legkisebb $\varnothing$ D	35 mm

$\gamma$ szög	15 fok
Felfogó furat $\varnothing$	27 mm
Legnagyobb $\varnothing D_1$	92 mm
Váltólapka csavar készlet	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Effektív élek száma $Z_{\text{eff}}$	3
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	50 mm
Elérhető leélezési magasság $h$	7,5 mm
Sorozat	Softcut®
Fogankénti előtolás $h_{\text{max}}$ -nál	0,4 mm
Váltólapkák száma	6
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219808
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8