

**Garant****GARANT Softcut® élettörő maró MTC, furattal,  $\gamma$  szög: 60fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215152 60
GTIN	4045197801012
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus feltűzhető élettörő maró. Több oldalon zárt váltólapka fészkek a vágóélek stabilizálásához és a vertikális és radiális erők felvételéhez.

**Felhasználás:**

Nagy leélezési szélességhez az acélgyártás területén. Kitűnően alkalmas nagyoló és félnagyoló felhasználáshoz.

**Figyelem:**

Lépcső nélküli felületek érhetőek el.

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Elérhető leélezési hossz l	29,5 mm
$\gamma$ szög	60 fok
Felfogó furat $\varnothing$	27 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	3

Elérhető leélezési magasság h	24,3 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.T 1805..
Elérhető leélezési szélesség b	14 mm
Legkisebb Ø D	35 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Legnagyobb Ø D <sub>1</sub>	64 mm
Sorozat	Softcut®
Fogankénti előtolás h <sub>max</sub> -nál	0,12 mm
Váltólapkák száma	6
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219808
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP