

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	170 mm
Alátétlapka	259031 38
Fejhossz L ₁	40 mm
Működő szélesség L ₄	40 mm
Rugó készlet	259044 7
Kés ISO kódja	PSSNR/L 3232P19
Könyökemelő	259015 13
Rugós csap készlet	259047 5
Könyökemelő csavar	259018 13
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1906..
Szárméret	32 mm
Lapkaméret	19 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13
Alátétlapka Típus 38	259031 38
Könyökemelő Típus 13	259015 13
Rugó készlet 10 darabos Típus 7	259044 7
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500