

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251113 32/19
GTIN	4045197801135
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	PSSNR/L 3232P19
Alátétlapka	259031 38
Fejhossz L ₁	40 mm
Teljes hossz L	170 mm
Rugó készlet	259044 7
Működő szélesség L ₄	40 mm
Könyökemelő csavar	259018 13
Könyökemelő	259015 13
Szárméret	32 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1906..
Lapkaméret	19 mm
Rugós csap készlet	259047 5
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugó készlet 10 darabos Típus 7	259044 7
Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13
Könyökemelő Típus 13	259015 13
Alátétlapka Típus 38	259031 38
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500