

Garant**VHM-HPC fúró, FS típus, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 19 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	122675 19
GTIN	4045197398536
Árucikk kategória	11E

Leírás**Kivitel:**

Különösen stabil a megnövelt lélekvastagság és a **speciális profil** következtében. Speciális csúcskialakítás.

Nagy körfutási pontosság és hosszú élettartam.

Jó felületminőség.

Ajánlás:**Maximális furatmélység:**

Forgácshorony hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges Ø levonásával.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Szabvány: DIN 6537

Tűrés névleges Ø: h7

Vágóélek száma Z: 2

Semi-Standard: igen

Tűrés névleges Ø: h7

Ajánlott Maximális furatmélység L_2 : 72,5 mm

Teljes hossz L: 153 mm

Szár Ø D_s : 20 mm

Előtolás f titánban > 850 N/mm²: 0,2 mm/ford,

Műszaki leírás

Forgácshorony hossza L_c	101 mm
Vágóélek száma Z	2
Szártűrés	h6
Előtolás f titánban > 850 N/mm ²	0,2 mm/ford,

Névleges $\varnothing D_c$	19 mm
Tűrés névleges \varnothing	h7
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Teljes hossz L	153 mm
Szabvány	DIN 6537
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	72,5 mm
Semi-Standard	igen
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Furatmélység max.	6×D
Típus	FS
Csúcscső	140 fok
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Csigafúró