



Szorító kampó vállal M12, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	370071 1
GTIN	2050001880437
Árucikk kategória	37K

Leírás

Kivitel:

Kompletten nemesíthető acélból, barnított.

Felhasználás:

Közvetlenül becsavarozható a raszterfuratba, süllyesztés nélkül is.

Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Alkalmazható:

Magasított test 370078.

Műszaki leírás

Menet M	M12
H ₁	50 - 65 mm
Magasság H ₂	27 mm
Típus	1
Maximális nyomaték	45 Nm

Hossz 1	40 mm
$F_{\max.}$	13,5 kN
Termék fajtája	Szorító kampó