



Szorító kampó vállal M12, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	370071 5
GTIN	2050001886316
Árucikk kategória	37K

Leírás

Kivitel:

Kompletten nemesíthető acélból, barnított.

Felhasználás:

Közvetlenül becsavarozható a raszterfuratba, süllyesztés nélkül is.

Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Munkadarabok helytakarékos befogásához.

Alkalmazható:

Magasított test 370078.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	45 Nm
Menet M	M12
Magasság H ₂	29 mm
H ₁	65 - 80 mm
Típus	5

Hossz 1	50 mm
$F_{\max.}$	12,6 kN
Termék fajtája	Szorító kampó