



Elforgatható leszorító markolat nélkül, Típus: 30R



Rendelési adatok

Rendelés száma	370085 30R
GTIN	2050001883094
Árucikk kategória	37K

Leírás

Kivitel:

- „One Touch” elforgatható leszorító axiális szorítási lökettel (H1/H2) a kar mozgásával (balra/jobbra).
- Nemesíthető acél test, barnított.
- Egyenletes szorítóerő az alkatrésznél.
- Kevés zavaró kontúr a levehető markolat következtében.

Felhasználás:

- Gyors befogáshoz és nyitáshoz egyedi alkatrészeknél.
- Könnyű forgácsolási munkákhoz.

Figyelem:

Becsavarozható markolat nyomatékhatárolóval külön rendelésre szállítható.

Maximális szorítóerő: 800 N

max. markolat kézerő: 150 N

Műszaki leírás

Magasság H	57,5 mm
------------	---------

Menet M	M6
Méret E	18 mm
B ₁	14 mm
L ₂	15 mm
L ₁	32 mm
Típus	30R
Szorítási magasság H ₁ min.	31,4 mm
Szorítási magasság H ₁ max.	32,6 mm
Maximális szorítóerő	800 N
max. markolat kézerő	150 N
B	30 mm
L ₃	25 mm
Menet M ₁	M4
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer