

**Elforgatható leszorító markolattal, Típus: 30R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370086 30R
GTIN	2050001883933
Árucikk kategória	37K

Leírás**Kivitel:**

- „One Touch” elforgatható leszorító axiális szorítási lökettel (H1/H2) a kar mozgásával (balra/jobbra).
- Nemesíthető acél test, barnított.
- Egyenletes szorítóerő az alkatrésznél.
- Kevés zavaró kontúr a levehető markolat következtében.

Felhasználás:

- Gyors befogáshoz és nyitáshoz egyedi alkatrészeknél.
- Könnyű forgácsolási munkákhoz.

Figyelem:

Becsavarozható markolat nyomatékhatárolóval külön rendelésre szállítható.

Maximális szorítóerő: 800 N

max. markolat kézerő: 150 N

Műszaki leírás

Méret E	18 mm
Menet M	M6
Magasság H	57,5 mm
L ₁	32 mm

Típus	30R
L ₂	15 mm
B ₁	14 mm
Szorítási magasság H ₁ min.	31,4 mm
Szorítási magasság H ₁ max.	32,6 mm
Maximális szorítóerő	800 N
max. markolat kézerő	150 N
B	30 mm
L ₃	25 mm
Menet M ₁	M4
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer