



Elforgatható leszorító markolattal, Típus: 40R



Rendelési adatok

Rendelés száma	370086 40R
GTIN	2050001877352
Árucikk kategória	37K

Leírás

Kivitel:

- „One Touch” elforgatható leszorító axiális szorítási lökettel (H1/H2) a kar mozgásával (balra/jobbra).
- Nemesíthető acél test, barnított.
- Egyenletes szorítóerő az alkatrésznél.
- Kevés zavaró kontúr a levehető markolat következtében.

Felhasználás:

- Gyors befogáshoz és nyitáshoz egyedi alkatrészeknél.
- Könnyű forgácsolási munkákhoz.

Figyelem:

Becsavarozható markolat nyomatékhatárolóval külön rendelésre szállítható.

Maximális szorítóerő: 1200 N

max. markolat kézerő: 200 N

Műszaki leírás

L ₁	40 mm
L ₂	20 mm
B ₁	16 mm

Magasság H	78,1 mm
Méret E	25 mm
Típus	40R
Menet M	M8
Szorítási magasság H ₁ min.	44,1 mm
Szorítási magasság H ₁ max.	45,9 mm
Maximális szorítóerő	1200 N
max. markolat kézerő	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
Menet M ₁	M6
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer