

Garant**Szerelőzsámoly, műhelyzsámoly bambuszlappal****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 965656 |
| GTIN | 4045197801036 |
| Árucikk kategória | 91V |

Leírás**Kivitel:**

Könnyű és stabil szerelőzsámoly nagyméretű, Ø 100 mm kerekkel (4 kormányozható kerék, ebből 2 rögzítőfékkel). Oldalsó perforált lemez falakkal a 95. termékcsoport perforált fal tartozékainak és a 96. termékcsoport nyitott tárolódobozainak a rögzítéséhez.

352×395 mm (Sz×Mé) méretű praktikus rakodópolccal. A leginkább a 6×10G méretű keményhab betétek (2 darab) illenek bele.

Bambuszlapp ülőfelület, 25 mm vastag. Kiválóan alkalmas hegesztési munkákhoz.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|-------------|
| Ülőfelület anyaga | Bambusz lap |
| Magasság | 480 mm |
| Szélesség | 450 mm |
| Ülőlap szélesség | 450 mm |
| Mélység | 435 mm |

| | |
|---|---------------|
| Kerék Ø | 100 mm |
| Ülőlap mélység | 500 mm |
| Súly | 10,8 kg |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 |
| Háttámlával | nem |
| Rakodópalc mélysége | 352 mm |
| Teherbírás | 150 kg |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 |
| Rakodópalc szélessége | 392 mm |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm |
| Termék fajtája | Szerelősámoly |