

**Sűrített levegős zsírzőkészülék, mobil, Hozzávaló edény űrtartalom: 15/18kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	084000 15/18
GTIN	8429765410794
Árucikk kategória	08H

**Leírás****Kivitel:**

Mobil sűrített levegős zsírzőkészülék mozgató kocsival a tartós zsír gazdaságos és biztonságos szállításához. Nagy szállítási teljesítmény az 1 : 55 áttételi arány, valamint a nagy átmérőjű szívócsatlakozó és biztonsági zsírzőtömlők következtében. Max. 2. konzisztencia osztályú olajokhoz és zsírokhoz, de bio zsírokhoz is (univerzális zsírokhoz) alkalmas.

**Tartalom:**

Zsírkövető fedél, acél porvédő fedél, nagynyomású zsírzópisztoly és 4 m tömlő.

**Figyelem:**

A zsírzőkészülék önzsírozó és nincs szükség további vezetékes olajozóra. Javasolt vízleválasztóval rendelkező nyomáscsökkentő használata.

**Műszaki leírás**

Tartály belső Ø	255 - 282 mm
Szükséges légnyomás	3 - 10 bar
Maximális kenőnyomás	400 bar
Maximális szállítási teljesítmény	600 g/min

Hozzávaló edény űrtartalom	15 / 18 kg
Termék fajtája	Kenő készülék