



Önszintező rotációs lézer GRL, Típus: 500HV



Rendelési adatok

Rendelés száma	468495 500HV
GTIN	3165140783866
Árucikk kategória	46T

Leírás

Kivitel:

Önszintező rotációs lézer kültéri használatra. Lézervonalak pontos, gyors és egyszerű szintezése. Az Anti-Drift rendszer **megakadályozza a szintezési hibákat** vibrációk és rázkódás esetén.

- **Lopásvédelem az optikai- és hangjelzésnek köszönhetően.**
- **A lézervonal automatikusan a vevőegység közepére irányul - A dőlésértéket automatikusan megállapítja.**
- **A dőlésértékeket közvetlenül és pontosan meg lehet adni a vevőegységen keresztül.**
- **Lézervonal függőleges beigazítása a nyíl gombokkal.**
- **Automatikusan kikapcsolja a lézert üzemzavar esetén.**
- **Automatikus kalibráció emlékeztető üzemzavar utáni kalibrálási igény esetén.**
- **A lézer és a vevőegység egyidejűleg tölthető.**

Tartalom:

Lézer vevőegység, mérőléc, építési állvány, Li-Ion akku, töltőkészülék, kezelési útmutató, doboz. Távvezérléssel.

IP védettség osztály: IP 56

Hibahatár: $\pm 0,05$ mm/m

Lézerosztály: 2

Lézer színe: piros

Hatótávolság: 20 m

Hatótávolság vevővel: 500 m

Szintezési tartomány: $\pm 5,7$ fok

Műszaki leírás

Hatótávolság vevővel	500 m
Fordulatszám	600 min ⁻¹
Állványmenet	2 × 5/8 coll
IP védettségi osztály	IP 56
Magasság	194 mm
Hatótávolság	20 m
Szintezési tartomány	$\pm 5,7$ fok
Szélesség	217 mm
Lézerosztály	2
Üzemidő	25 óra
Szintezési idő	15 s
Súly	2,3 kg
Hossz	234 mm
Tengely dőlés	$\pm 8,5$ %
Hibahatár	$\pm 0,05$ mm/m
Lézer színe	piros
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Termék fajtája	Önszintező rotációs lézer