



## Helymeghatározó készülék, Típus: GMS120



### Rendelési adatok

Rendelés száma	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Árucikk kategória	46T

### Leírás

#### Kivitel:

Akár mélyen lévő tárgyak helyzetének megbízható meghatározása 120 mm mélységig. Három érzékelési mód (szárazépítés, fém, feszültséget vezető kábelekhez való üzemmód) különböző felhasználásokhoz. Tárgyak megbízható detektálása optikai- és hangjel által. A tárgy közepének teljesen pontos megjelenítése. A keresett tárgy középpontja egyszerűen megjelölhető a jelölőnyíláson keresztül. Nagyméretű megvilágított kijelző. Puha felület a jobb fogás érdekében.

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Felhasználás:

Érzékelhető anyagok: Vasfémek, nemvas fémek, fa tartószerkezetek, feszültséget vezető kábelek.

#### Tartalom:

Elem 081551 6LR61 sz., csuklópánt, védőtok.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	120 mm
Érzékelés mélység acélban	120 mm

Érzékelés mélység vörösrézben	80 mm
Érzékelés mélység áramot vezető kábeleknél	50 mm
Érzékelés mélység fában	38 mm
Súly	270 g
Hossz	200 mm
Szélesség	85 mm
Magasság	32 mm
IP védettségi osztály	IP 54
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Helymeghatározó készülék