



## Lézeres távolságmérő készülék, Típus: GLM40



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 465560 GLM40  |
| GTIN              | 3165140790406 |
| Árucikk kategória | 46T           |

### Leírás

#### Kivitel:

Lézeres távolságmérő készülék robusztus, ütésálló házzal, fröccsenő víznek és pornak ellenáll. Megvilágított, három soros kijelző az optimális leolvasás érdekében. 2. lézerosztály az IEC 825-1 szerint.

#### Kivitel reklámszöveg:

Lézeres távolságmérő készülék robusztus, ütésálló házzal, fröccsenő víznek és pornak ellenáll. Megvilágított, három soros kijelző az optimális leolvasás érdekében. 2. lézerosztály az IEC 825-1 szerint. 1/4 col állványmenet. Az integrált 360°-os dőlésérzékelő a ház ráhelyezésével közvetlenül kijelzi egy tárgy ferdeségét és közvetett magasságmérést tesz lehetővé. Digitális alaprajz készítése, meglévő alaprajz importálása, szerkesztése és a munka eredményének exportálása, valamint egyszerű építési területi méretezés. Bluetooth® adattovábbítás.

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Védőtok. 081551 LR3 sz. elem.

#### Opcionális tartozék:

Állvány 468558 sz.

## Műszaki leírás

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Áramellátás                          | 081551 LR3            |
| Indirekt mérés (Pitagorasz)          | igen                  |
| Összeadás/kivonás                    | igen                  |
| Elem élettartama (mérések)           | 5000                  |
| Felület- / térfogatszámítás          | igen                  |
| Magasság                             | 24 mm                 |
| Szélesség                            | 41 mm                 |
| Utolsó mérések behívása              | igen                  |
| Hatótávolság                         | 40 m                  |
| IP védettségi osztály                | IP 54                 |
| Mérési pontosság                     | ±1,5 mm               |
| Hossz                                | 105 mm                |
| Súly                                 | 100 g                 |
| A tartalmazott elemek száma          | 2                     |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszama | 081551 LR3            |
| Sorozat                              | GLM40                 |
| Energiaellátás                       | Elemes                |
| Lézerosztály az IEC 825-1 szerint    | 2                     |
| Termék fajtája                       | Távolságmérő készülék |

## Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3 | 081561 LR3 |
| Fényképezőgép állvány Típus               | 468558     |