

3M Scotch-Brite™

**Csiszolóvlies tekercs CF-PRO, 100 mm × 10 m, Vlies szerkezet: 280****Rendelési adatok**

Rendelés száma	556089 280
GTIN	4064035074142
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Nagy teljesítményű vlies **rendkívül sűrű szemcseeloszlással** mélyen a szálal anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet **agresszív csiszolást** és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még **egyenletesebb csiszolási képet** eredményez.

**Előny:**

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárason és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

**Felhasználás:**

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Közepes / középfinom:** Univerzálisan használható vakrozsdá, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához, lakkozás előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

**Műszaki leírás**

Kivitel	A Very Fine
Vlies szerkezet	280
Festék	piros
3M megnevezés	CF-PRO
Finomsági fok	középfinom
Szemcseméret	280 - 360
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Görgőszélesség	100 mm
Tekercshossz	10 m
Terméknév attribútum	100 mm × 10 m
Termék fajtája	Csiszolóvlies tekercs

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		

Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas

---

**Tartozék**

Kézi csiszolótömb	556020
Tüske	556030