

3M Scotch-Brite™

Csiszolóvlies tekercs CF-PRO, 100 mm × 10 m, Vlies szerkezet: 1000**Rendelési adatok**

Rendelés száma	556089 1000
GTIN	4064035074524
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével. Nagy teljesítményű vlies **rendkívül sűrű szemcseeloszlással** mélyen a szálal anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet **agresszív csiszolást** és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még **egyenletesebb csiszolási képet** eredményez.

Előny:

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárason és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Finom / nagyon finom:** érzékeny felületek tisztításához, fémeken kisebb karcolások kijavításához. Alkalmos finom / nagyon finom vonalas mattításhoz is acélokon, színes- és könnyűfémeken.

Műszaki leírás

Festék	szürke
--------	--------

3M megnevezés	CF-PRO
Szemcseméret	600 - 1000
Vlies szerkezet	1000
Kivitel	S Ultra Fine
Finomsági fok	nagyon finom
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Görgőszélesség	100 mm
Tekercshossz	10 m
Terméknév attribútum	100 mm × 10 m
Termék fajtája	Csiszolóvlies tekercs

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

Száraz	alkalmas
--------	----------

Tartozék

Tüske	556030
-------	--------

Kézi csiszolótömb	556020
-------------------	--------