

Csiszolópapír készlet, 10 darabos 10 lyukasztással, Szemcsézet: 80**Rendelési adatok**

Rendelés száma	557620 80
GTIN	4002395384778
Árucikk kategória	56Z

Leírás**Kivitel:**

Stabil, szívós E-papír korunddal szórva. Nagyon szakadásálló.
Hátoldal tépőzáras rögzítéssel a lap gyors cseréje érdekében.

Felhasználás:

Fém és keményfa csiszolásához.
Speciális perforált rendszer a 077326 SPS140 sz. rezgőcsiszolóhoz

Műszaki leírás

Finomsági fok	durva
Szemcsézet	80
Szélesség	115 mm
Hossz	107 mm
Elszívó lyukak száma	10
Csiszolólapok száma	10
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolópapír

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu Mg	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	feltételesen alkalmas
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas