



Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips[®], félvezető nyéllal huzaltartóval, KW, Teljes hossz: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726656 125
GTIN	4003773025153
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, vágóél nélkül. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval. **ESD védett kivitel.**

Alapanyag:

Rozsdamentes acélból (INOX).

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény	0,2 - 1 mm
Teljes hossz	125 mm
Vágásteljesítmény: Vörösréz huzal max. Ø	0,2 - 1,6 mm
Fej szélesség	13,5 mm
Élhossz	9 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyél	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 54 HRC).
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
huzaltartóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó