



## Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips<sup>®</sup>, KW, Teljes hossz: 125mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	726620 125
GTIN	4003773035404
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóélel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

**Felhasználás:**

Üvegszálak kábelek (optikai kábelek) vágásához is alkalmas.

**Szabvány:**

**DIN ISO 9654**

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél, barnított.

### Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,2 - 1,6 mm
Fej szélesség	13,5 mm
Vágásteljesítmény, acélhuza, közepesen kemény	0,2 - 1,2 mm
Élhossz	9 mm
Teljes hossz	125 mm
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyel	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Felület	Barnított
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
huzaltartóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó