



Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips® huzaltartóval, KW, Teljes hossz: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726640 125
GTIN	4003773043799
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóélel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Műszaki leírás

Élhossz	9 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény	0,2 - 1,2 mm
Fejszélesség	13,5 mm
Vágásteljesítmény: Vörösréz huzal max. Ø	0,2 - 1,6 mm
Teljes hossz	125 mm
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyel	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Felület	Barnított
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
huzaltartóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó