



Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips®, SFW, Teljes hossz: 125Hmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726645 125H
GTIN	4003773065074
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóélel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. Ø	0,2 - 1,6 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény	0,2 - 1,2 mm
Élhossz	9 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	0,2 - 0,6 mm
Fejszélesség	13,5 mm
Teljes hossz	125 mm
Vágóél	nagyon kis szögben vágás
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyel	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Felület	Barnított
Terméknév attribútum	SFW
nyitórugóval	igen
huzaltartóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó