



## Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips<sup>®</sup>, félvezető nyéllal, KW, Teljes hossz: 125mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 726660 125    |
| GTIN              | 4003773025184 |
| Árucikk kategória | 73F           |

### Leírás

**Kivitel:**

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, vágóél nélkül. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval. **ESD védett kivitel.**

**Felhasználás:**

Üvegszálás kábelek (optikai kábelek) vágásához is alkalmas.

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél, barnított.

### Műszaki leírás

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Teljes hossz                                   | 125 mm                                                     |
| Fejszélesség                                   | 13,5 mm                                                    |
| Élhossz                                        | 9 mm                                                       |
| Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. Ø        | 0,2 - 1,6 mm                                               |
| Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény | 0,2 - 1,2 mm                                               |
| elektrosztatikus tulajdonság                   | EGB/ESD                                                    |
| Vágóél                                         | vágás nélkül                                               |
| Alapanyag                                      | Különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Szabvány             | DIN ISO 9654                          |
| Nyel                 | Többkomponensű markolat               |
| Gyártási eljárás     | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). |
| Felület              | fekete barnított                      |
| Terméknév attribútum | KW                                    |
| nyitórugóval         | igen                                  |
| huzaltartóval        | nem                                   |
| Termék fajtája       | Vágó fogó                             |