



Weldon elem kiegyenlítéssel, hosszú, Névleges Ø-höz d: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	335725 8
GTIN	4045197801593
Árucikk kategória	32P

Leírás

Kivitel:

Hengeres tartó, edzett és köszörült **gyorscsérés csatlakozóval**. Belső négyszög a menetfúró befogásához ill. a nyomaték átviteléhez. A szorító mechanika megakadályozza a menetfúró kihúzását.

Húzó-/ nyomó kiegyenlítés egyenként 0,2 mm a kiegyenlítő elem fölött. A Weldon elem befogása menesztőfelülettel vagy kiegyenlítő elemmel történik.

Előny:

- **Kedvező árú megoldás.**
- **Stabil, karcsú kivitel.**
- **Változtatható befogási ill. kinyúlási hossz.**

Felhasználás:

A menetfúróknak többek között egy Weldon tokmányba való befogásához.

Opcionális tartozék:

Kiegyenlítő elem 335730 sz.

Figyelem:

Minimális kiegyenlítés funkció **csak** a 300415 és 335730 sz.-mal kombinálva. Standard Weldon befogónál csak merev befogás lehetséges, lásd 335740 sz.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz A	139,5 mm
Befogási tartomány d	8 mm
Külső Ø D	16 mm
Állítási út V	10 mm
Teljes hossz L	148 mm

Termék fajtája

Menetfúró befogó