

**HOLEX****Weldon elem kiegyenlítéssel, hosszú, Névleges Ø-höz d: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335725 6
GTIN	4045197801616
Árucikk kategória	32P

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres tartó, edzett és köszörült **gyorscsérés csatlakozóval**. Belső négyszög a menetfúró befogásához ill. a nyomaték átviteléhez. A szorító mechanika megakadályozza a menetfúró kihúzását.

Húzó-/ nyomó kiegyenlítés egyenként 0,2 mm a kiegyenlítő elem fölött. A Weldon elem befogása menesztőfelülettel vagy kiegyenlítő elemmel történik.

**Előny:**

- **Kedvező árú megoldás.**
- **Stabil, karcsú kivitel.**
- **Változtatható befogási ill. kinyúlási hossz.**

**Felhasználás:**

A menetfúrónak többek között egy Weldon tokmányba való befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Kiegyenlítő elem 335730 sz.

**Figyelem:**

Minimális kiegyenlítés funkció **csak** a 300415 és 335730 sz.-mal kombinálva. Standard Weldon befogónál csak merev befogás lehetséges, lásd 335740 sz.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	14 mm
Kinyúlási hossz A	137 mm
Befogási tartomány d	6 mm
Állítási út V	10 mm
Teljes hossz L	145 mm

Termék fajtája

Menetfúró befogó