

HOLEX**Weldon elem, merev, Névleges Ø-höz d: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335740 4
GTIN	4045197801326
Árucikk kategória	32P

Leírás**Kivitel:**

Hengeres tartó, edzett és köszörült **gyorscsérés csatlakozóval**. Belső négyszög a menetfúró befogásához ill. a nyomaték átviteléhez. A szorító mechanika megakadályozza a menetfúró kihúzását.

Két menesztőfelület 180°-kal és 10 mm-rel elcsúsztatva.

Előny:

- **Kedvező árú megoldás.**
- **Stabil, karcsú kivitel.**
- **Változtatható befogási ill. kinyúlási hossz.**

Felhasználás:

A menetfúrónak többek között egy Weldon tokmányba való befogásához.

Műszaki leírás

Befogási tartomány d	4 mm
Állítási út V	10 mm
Külső Ø D	12 mm
Kinyúlási hossz A	36 mm
Teljes hossz L	49 mm
Termék fajtája	Menetfúró befogó

