

**HOLEX****Weldon elem, merev, Névleges Ø-höz d: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335740 14
GTIN	4045197801715
Árucikk kategória	32P

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres tartó, edzett és köszörült **gyorscsérés csatlakozóval**. Belső négyszög a menetfúró befogásához ill. a nyomaték átviteléhez. A szorító mechanika megakadályozza a menetfúró kihúzását.

Két menesztőfelület 180°-kal és 10 mm-rel elcsúsztatva.

**Előny:**

- **Kedvező árú megoldás.**
- **Stabil, karcsú kivitel.**
- **Változtatható befogási ill. kinyúlási hossz.**

**Felhasználás:**

A menetfúróknak többek között egy Weldon tokmányba való befogásához.

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz A	56,5 mm
Állítási út V	10 mm
Külső Ø D	25 mm
Befogási tartomány d	14 mm
Teljes hossz L	69 mm
Termék fajtája	Menetfúró befogó

