



MultiMaster AMM 500 Plus Top akkus, Típus: 71292261



Rendelési adatok

Rendelés száma	077815 71292261
GTIN	4014586884066
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben **Starlock szerszámbe fogóval** (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).

- **Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).**
- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.**
- **Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.**
- **Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.**

Nagyteljesítményű MultiTool gyors munkavégzési sebességhez (építésnél és felújításnál) több mint 30 darabos tartozékokkal fa és fém fűrészeléséhez, csiszoláshoz, csempe vágásához és egyébhez.

Tartalom:

30 darabos tartozék készlet, 1× elszívó berendezés, 1× műanyag szerszámkoffer.

1× gyorstöltő készülék ALG 80, 2× Li-Ion akkupakk (18 V / 3 Ah).

30 darabos tartozék készlet, melynek tartalma: 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1× HM fűrészlap (Ø 75), 1× HM ráspoló (háromszög alakú), 1× festékkaparó, 1× csiszolólap, lyukasztott, 1-1× csiszolólap, lyukasztott (60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcse). 1 „**Akku**” szerszámkoffer készlet töltőkészülékkel, 1 csiszolólap tartó, 3-3 csiszolólap (60, 80, 120,

180 szemcse), 1 fix festékkaparó, 1 HSS szegmensbetétes fűrészlap, 1 E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1 univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm).

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073834 – 073845 számtól talál.

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 18 V típus

Gyártó jelölése: AFMM 18 QSL

Akkumulátor kapacitás: 3 Ah

Akkumulátor-feszültség: 18 V

Szerszámbefogás: StarlockPlus, Starlock

Rezgésszám: 11000 - 18500 min⁻¹

Rezgési szög: 3,4 fok

Műszaki leírás

Csiszolólap sarokméret	80 mm
Gyártó jelölése	AFMM 18 QSL
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Súly	1,8 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Rezgésszám	11000 - 18500 min ⁻¹
Szerszámbefogás	StarlockPlus, Starlock
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Rezgési szög	3,4 fok
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Szállítóköffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Termék fajtája	Rezgőkészülékek

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus FE30	073845 FE30
Akkumulátortöltő készülék Típus FE50	073845 FE50

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség FE18 V	073836 FE18
Akkumulátortöltő készülék Típus FE80	073845 FE80
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18