



Feszültségvizsgáló, Típus: 755-2



Rendelési adatok

Rendelés száma	473220 755-2
GTIN	4029547013935
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus műanyag ház csúszásgátló gyűrűvel, gumírozott markolatrésszel és mérőcsúc tartóval. **Áram, feszültség, ellenállás teljesen automatikus mérése.** Cserélhető vizsgálócsúcsok. Integrált zseblámpa a mérési hely megvilágításához.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Professzionális feszültség- és polaritás ellenőrzéshez, valamint áramméréshez. Az elektrotechnika, ipar, karbantartás és javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas. További egypólusú fázisellenőrzés és fázissorrend mérés. Max. 1000 V berendezéseken végzett feszültségellenőrzéshez engedélyezett.

Szabvány:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Tartalom:

081561 sz. LR3 méretű elem, mérőcsúcsok és mérőcsúcs rátétek.

Műszaki leírás

Mérési hely megvilágítása	igen
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Váltakozó feszültség AC	6 V – 1000 V
Egyenfeszültség DC	6 V – 1000 V
Szakadásellenőrzés	igen
Váltóáram AC	0,1 – 200 A
Kijelzési határérték	4000
IP védettségi osztály	IP 64
Kalibrálás	I4
Ellenállás	1 Ω - 100 kΩ
Fázisellenőrzés	igen
Fázissorrend ellenőrzése	igen
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Multiméter

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLakatfogó Típus D	027060 D
KalibrálásLakatfogó Típus D	027050 D

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------