



## Multiméter, Típus: 760-1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	473310 760-1
GTIN	4029547013942
Árucikk kategória	47B

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus műanyag ház nagyméretű, megvilágított LCD kijelzővel és gumírozott markolatrésszel. **Mérési mennyiség automatikus felismerése a csatlakozók kiosztása által. Automatikus méréstartomány és a mérési mód (AC/DC) beállítás. Egyszerű, hibamentes kezelés a megvilágított funkciógomboknak köszönhetően.**

#### Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Felhasználás:

Az elektrotechnika, az ipar, a karbantartás és a javítás (hibakeresés) területén végzett széleskörű munkavégzéshez alkalmas.

#### Szabvány:

**DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033**

#### Tartalom:

3 elem 081561 sz. LR3 méret és mérővezetékek.

### Műszaki leírás

Egyenfeszültség DC	0,1 mV – 600 V
Egyenáram DC	1 mA – 10 A
Dióda ellenőrzés	igen
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Ellenállás	0,1 – 40 MΩ
Frekvencia	0,001 Hz - 512 kHz
Kapacitás	0,001 nF – 100 μF
IP védettségi osztály	IP 64
Szakadásellenőrzés	igen
Alappontosság	0,8 %
Váltakozó feszültség AC	0,1 mV – 600 V
Váltóáram AC	1 mA – 10 A
Kalibrálás	I3
Kijelzési határérték	4000
A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN EN 61326-1
Szabvány	EN 61010-2-033
Termék fajtája	Multiméter

## Szolgáltatások

KalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027000 3
DAkKS kalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027010 3

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------