



Multiméter, Típus: 760-2



Rendelési adatok

Rendelés száma	473310 760-2
GTIN	4029547013959
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Robusztus műanyag ház nagyméretű, megvilágított LCD kijelzővel és gumírozott markolatrésszel. **Mérési mennyiség automatikus felismerése a csatlakozók kiosztása által. Automatikus méréstartomány és a mérési mód (AC/DC) beállítás. Egyszerű, hibamentes kezelés a megvilágított funkciógomboknak köszönhetően.**

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Az elektrotechnika, az ipar, a karbantartás és a javítás (hibakeresés) területén végzett széleskörű munkavégzéshez alkalmas.

Szabvány:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Tartalom:

3 elem 081561 sz. LR3 méret és mérővezetékek. További adapter a K típusú termoelemhez, K típus.

Opcionális tartozék:

Hőmérséklet érzékelő 474120 sz. OF méret

Műszaki leírás

Ellenállás	0,1 – 60 MΩ
Alappontosság	0,1 %
Frekvencia	0,001 Hz – 30 MHz
Egyenfeszültség DC	0,1 mV – 600 V
Váltakozó feszültség AC	0,1 mV – 600 V
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
IP védettségi osztály	IP 64
Hőmérséklet	-20 - 500 °C
Kapacitás	0,001 nF – 30000 µF
Egyenáram DC	0,1 µA - 10 A
Kalibrálás	I3
Mérési eljárás	TRUE RMS
Kijelzési határérték	6000
Váltóáram AC	0,1 µA - 10 A
Dióda ellenőrzés	igen
Szakadásellenőrzés	igen
A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN EN 61326-1
Szabvány	EN 61010-2-033
Termék fajtája	Multiméter

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027010 3
KalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027000 3

Tartozék

Hőmérsékletérzékelő K típus Típus OF	474120 OF
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3