



Multiméter, Típus: 760-3



Rendelési adatok

Rendelés száma	473310 760-3
GTIN	4029547013966
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Robusztus műanyag ház nagyméretű, megvilágított LCD kijelzővel és gumírozott markolatrésszel. **Mérési mennyiség automatikus felismerése a csatlakozók kiosztása által. Automatikus méréstartomány és a mérési mód (AC/DC) beállítás. Egyszerű, hibamentes kezelés a megvilágított funkciógomboknak köszönhetően.**

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Az elektrotechnika, az ipar, a karbantartás és a javítás (hibakeresés) területén végzett széleskörű munkavégzéshez alkalmas.

Szabvány:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Tartalom:

3 elem 081561 sz. LR3 méret és mérővezetékek.

Műszaki leírás

Alappontosság	0,1 %
Kapacitás	0,001 nF – 60000 µF
Egyenáram DC	0,1 µA - 10 A
IP védettségi osztály	IP 64
Ellenállás	0,1 – 60 MΩ
Frekvencia	0,001 Hz – 60 MHz
Szakadásellenőrzés	igen
Kalibrálás	I3
Kijelzési határérték	6000
Váltóáram AC	0,1 µA - 10 A
Hőmérséklet	-20 - 500 °C
Dióda ellenőrzés	igen
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Mérési eljárás	TRUE RMS
Egyenfeszültség DC	0,1 mV – 1000 V
Váltakozó feszültség AC	0,1 mV – 1000 V
A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN EN 61326-1
Szabvány	EN 61010-2-033
Termék fajtája	Multiméter

Szolgáltatások

KalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027000 3
DAkKS kalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027010 3

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3

081561 LR3