



Digitális lakatfogó, Típus: 770-1



Rendelési adatok

Rendelés száma	473315 770-1
GTIN	4029547013973
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Robusztus műanyag ház nagyméretű megvilágított LCD kijelzővel és gumírozott markolatrésszel. **Az egyedülálló megfogó mechanika** megkönnyíti a szűk helyeken történő munkavégzést. **Automatikusan beállítja a méréstartományt és a mérési módot (AC/DC)**. μ A méréstartománnyal az ionizációs áramok méréséhez (mérővezetékekkel).

Felhasználás:

Az elektrotechnika, az ipar, a karbantartás és a javítás (hibakeresés) területén végzett széleskörű munkavégzéshez alkalmas.

Szabvány:

EN 61326-1, EN 61140.

Tartalom:

3 elem 081561 sz. LR3 méret és mérővezetékek.

Műszaki leírás

Egyenáram DC	0,1 A – 400 A
Váltakozó feszültség AC	1 mV – 600 V

Alappontosság	0,8 %
Frekvencia	0,001 Hz - 10 kHz
Ellenállás	0,1 – 40 MΩ
Mérési eljárás	TRUE RMS
Kijelzési határérték	4000
Egyenfeszültség DC	1 mV – 600 V
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Váltóáram AC	0,1 A – 400 A
Szakadásellenőrzés	igen
Dióda ellenőrzés	igen
Kapacitás	0,001 μF – 100 μF
A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Áramellátás	3× 081561 sz. LR3 méret
Kalibrálás	I4
Termék fajtája	Lakatfogó

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLakatfogó Típus D	027060 D
KalibrálásLakatfogó Típus D	027050 D

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------