



## Digitális lakatfogó, Típus: 770-3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	473315 770-3
GTIN	4029547013997
Árucikk kategória	47B

### Leírás

Kivitel:

Robusztus műanyag ház nagyméretű megvilágított LCD kijelzővel és gumírozott markolatrésszel. Az egyedülálló megfogó mechanika megkönnyíti a szűk helyeken történő munkavégzést. Automatikusan beállítja a méréstartományt és a mérési módot (AC/DC).  $\mu$ A méréstartománnyal az ionizációs áramok méréséhez (mérővezetékekkel). Bluetooth-os adatátvitel és testo Smart Probes applikáció (rendszerkövetelmények: iOS 8.3 ill. Android 4.3 vagy újabb / Bluetooth 4.0). Teljesítménymérés.

Felhasználás:

Az elektrotechnika, az ipar, a karbantartás és a javítás (hibakeresés) területén végzett széleskörű munkavégzéshez alkalmas.

Szabvány:

**EN 61326-1, EN 61140**.

Tartalom:

3 elem 081561 sz. LR3 méret és mérővezetékek.

### Műszaki leírás

Ellenállás	0,1 – 60 M $\Omega$
------------	---------------------

Mérési eljárás	TRUE RMS
Frekvencia	0,001 Hz – 10 kHz
Kijelzési határérték	6000
Egyenáram DC	0,1 A – 600 A
Egyenfeszültség DC	1 mV – 600 V
Váltóáram AC	0,1 A – 600 A
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alappontosság	0,1 %
Váltakozó feszültség AC	1 mV – 600 V
Szakadásellenőrzés	igen
Dióda ellenőrzés	igen
Teljesítménymérés	igen
Kapacitás	0,001 $\mu$ F – 60000 $\mu$ F
Hőmérséklet	-20 - 500 °C
A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Áramellátás	3× 081561 sz. LR3 méret
Kalibrálás	I4
Termék fajtája	Lakatfogó

## Szolgáltatások

KalibrálásLakatfogó Típus D	027050 D
DAkKS kalibrálásLakatfogó Típus D	027060 D

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek, Nemzetközi méret: LR3	081561 LR3
---	------------