



Feszültségvizsgáló, Típus: 750-3



Rendelési adatok

Rendelés száma	473210 750-3
GTIN	4029547013911
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Robusztus műanyag ház és ergonomikus alakú markolat csúszásgátló gyűrűvel a biztonságos munkavégzés érdekében a lecsúszás veszélye nélkül. **Áttekinthető 360° kijelző** fényvezetővel. **Integrált zseblámpa** a mérési hely megvilágításához.

További LCD kijelző az aktuális mért értékhez.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Professzionális, többlépcsős feszültség-, szakadás- és polaritás ellenőrzéshez. Az elektrotechnika, ipar, karbantartás, javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas. Terhelés rákapcsolással (30 mA FI kioldás nyomógombbal).

Szabvány:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Tartalom:

Elem 081561 sz. LR3 méret, vizsgálócsúcs védő és mérőcsúcs rátétek.

Műszaki leírás

Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Fázisellenőrzés	100 – 690 V
Szakadásellenőrzés	akusztikus / LED max. 500 kΩ
Kijelzés	LCD
Fázissorrend ellenőrzése	100 – 690 V
AC kijelzési tartomány	12 - 690 V
IP védettségi osztály	IP 64
DC kijelzési tartomány	12 - 690 V
Mérési hely megvilágítása	igen
FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram	igen
Kalibrálás	I1
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081551 LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló

Szolgáltatások

KalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027120 S
DAkkS kalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027160 S

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
-------------------------------------------	------------