



Elektronikai homlokcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, 27°-ban hajlított, FW, Teljes hossz: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726960 115
GTIN	4003773017844
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játékmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében. Többkomponensű markolat, kék / piros.

Felhasználás:

Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.

Műszaki leírás

Élhossz	12 mm
Teljes hossz	115 mm
Fejszélesség	10,5 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. Ø	1,5 mm
Vágóél	kis szögben vágás
Csukló	Áttűzött, játékmentes
Fej	27°-ban hajlított

Szabvány	DIN ISO 9654
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 56 HRC).
Alapanyag	Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Felület	tükörfényűre polírozott
Terméknév attribútum	FW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó