



Elektronikai laposfogó, Teljes hossz: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	727190 115
GTIN	4003773035107
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm részek. Precíziós illeszték. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében. Simára köszörült szorítófelületek. Gondosan sorjázott élek.

Markolatok többkomponenses bevonattal.

Felhasználás:

Finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

Szabvány:

DIN ISO 9655

Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, olajban edzett.

Figyelem:

További kivitelek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Pofák kivitele	belül simára köszörült
Fejszélesség	9,5 mm
Teljes hossz	115 mm
Pofahossz	22,5 mm
Pofaalak	lapos, egyenes
Szabvány	DIN ISO 9655

Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Golyóscsapágy acél
Felület	tükröfényűre polírozott
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Laposfogó