



Elektronikai laposfogó, Teljes hossz: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	727195 115
GTIN	4003773024835
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm részek. Precíziós illeszték. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében. Többkomponensű markolat, fekete/szürke, elektromosan vezetőképes. **ESD védett**. Simára köszörült szorítófelületek. Gondosan sorjázott szélek.

Felhasználás:

Finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

Szabvány:

DIN ISO 9655

Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, olajban edzett.

Figyelem:

További kivitelek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Fejszélesség	9,5 mm
Teljes hossz	115 mm
Pofák kivitele	belül simára köszörült
Pofahossz	22,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Pofaalak	lapos, egyenes

Szabvány	DIN ISO 9655
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Golyóscsapágy acél
Felület	tükörfényűre polírozott
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Laposfogó