



## Elektronikai oldalcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, kerek fej, FW, Teljes hossz: 115mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	726435 115
GTIN	4003773025092
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játéktmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében. Többkomponensű markolat, fekete/szürke, elektromosan vezető.

#### ESD védett.

#### Felhasználás:

Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

#### Szabvány:

DIN ISO 9654

#### Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.

### Műszaki leírás

Fejszélesség	11 mm
Teljes hossz	115 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,3 - 1,6 mm
Élhossz	14 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huza max. Ø	0,3 - 0,6 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huza max. Ø	0,3 - 1,2 mm

elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	kis szögben vágás
Alapanyag	Golyóscsapágy acél
Fejalak	kerek
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyél	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Felület	tükörfényűre polírozott
Terméknév attribútum	FW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó